


HOLEX**Pyöröharja Teräslanka 0,30 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1:
125X23mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	570120 125X23
GTIN	4067263723783
Tuoteluokka	57H

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskioon. **Suuri harjastiheys**, hyvä pyörintätarkkuus ja kulutuksenkestävyys. Mukautus erikokoisiin kiinnitysreikiin käyttämällä **vaihdettavia supistusrenkaita** (sisältyvät toimitukseen).

Käyttö:

Asennettavissa hioma- ja kiillotuspukkeihin tai koneisiin, joissa on taipuisa akseli. Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne.

Tekninen kuvaus

Harjaosan pituus H ₁	27 mm
Harjan leveys	20 mm
Enimmäiskierros-luku	6000 min ⁻¹
Harjaksen paksuus	0,35 mm
SupistusrenkaanØ	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm

Harjasten $\varnothing D_1$	125 mm
porauksen $\varnothing d_1$	40 mm
Tuotetyyppi	Pyöröharja