


**HOLEX****Pyöröharja Teräslanka 0,30 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1:  
100X20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	570120 100X20
GTIN	4067263723776
Tuoteluokka	57H

**Kuvaus****Malli:**

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskioon. **Suuri harjastiheys**, hyvä pyörintätarkkuus ja kulutuksenkestävyys. Mukautus erikokoisiin kiinnitysreikiin käyttämällä **vaihdettavia supistusrenkaita** (sisältyvät toimitukseen).

**Käyttö:**

Asennettavissa hioma- ja kiillotuspukkeihin tai koneisiin, joissa on taipuisa akseli. Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne.

**Tekninen kuvaus**

Harjan leveys	19 mm
Harjaksen paksuus	0,3 mm
porauksen Ø d <sub>1</sub>	30 mm
Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	23 mm
Enimmäiskierrosluku	8000 min <sup>-1</sup>

SupistusrenkaanØ	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
Harjasten Ø D <sub>1</sub>	100 mm
Tuotetyyppi	Pyöröharja