

HOLEX**Pyöröharja Messinkilanka 0,15 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1:
120X30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	570170 120X30
GTIN	4067263906506
Tuoteluokka	57H

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskistöön. **Suuri harjastiheys**, hyvä pyörintätarkkuus ja kulutuksenkestävyys. Mukautus erikokoisiin kiinnitysreikiin käyttämällä **vaihdettavia supistusrenkaita** (sisältyvät toimitukseen).

Käyttö:

Messingin, kuparin, kevytmetallin jne. työstöön. Kiillotukseen, hienoharjaukseen tms. Asennettavissa hioma- ja kiillotuspukkeihin tai koneisiin, joissa on taipuisa akseli. Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne.

Tekninen kuvaus

porauksen Ø d ₁	30 mm
Harjaosan pituus H ₁	33 mm
Harjan leveys	25 mm
SupistusrenkaanØ	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm

Enimmäiskierrosluku	6000 min ⁻¹
Harjasten Ø D ₁	120 mm
Tuotetyyppi	Pyöröharja