

HOLEX**Purseenpoistopyöröharja Teräslanka 0,35 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 250X60mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	570505 250X60
GTIN	4067263906551
Tuoteluokka	57H

Kuvaus**Malli:**

Kiinnitysreikä 50,8 mm, kaksoiskiilaura 13×7. Muut reiät mahdollisia.

Aallotettu kestävä **teräslanka**.

Käyttö:

Kaikkiin tavallisiin pöytäpurseenpoistokoneisiin. Erikoislangan ansiosta erittäin pitkä kestoikä. Sopii hyvin lattaraudan, profiilien, putkien, koneenosien ja muoviosien purseenpoistoon taloudellisesti.

Kiilaura 13,5×7,6.

Huomautus:

Vain harjasten päät vaikuttavat työkappaleeseen. Liian kovaa painaminen ei paranna tulosta, vaan nostaa käyttötehoa ja lyhentää harjan käyttöikää.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierros-luku	3600 min ⁻¹
Harjasten Ø D ₁	250 mm

Harjan leveys	58 mm
Harjaosan pituus H ₁	50 mm
Helamateriaali	Teräslanka
Harjaksen paksuus	0,35 mm
Käyttökone	Purseenpoistokone, pöytämalli
Tuotetyyppi	Pyöröharja