

HOLEX**Pyöröharja (vihreä) INOX-lanka 0,30 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 200X38mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	570220 200X38
GTIN	4067263906513
Tuoteluokka	57H

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskistöön. **Suuri harjastiheys**, hyvä pyörintätarkkuus ja kulutuksenkestävyys. Mukautus erikokoisiin kiinnitysreikiin käyttämällä **vaihdettavia supistusrenkaita** (sisältyvät toimitukseen).

Käyttö:

Asennettavissa hioma- ja kiillotuspukkeihin tai koneisiin, joissa on taipuisa akseli. Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne.

Tekninen kuvaus

Harjaosan pituus H ₁	48 mm
Enimmäiskierros-luku	6000 min ⁻¹
Harjasten Ø D ₁	200 mm
SupistusrenkaanØ	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
porauksen Ø d ₁	50,8 mm

Harjan leveys	29 mm
Tuotetyyppi	Pyöröharja