

HOLEX**Yksirivinen pyöröharja INOX-lanka 0,30 mm, Harjan Ø D1× harjan leveys: 100X12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	570315 100X12
GTIN	4067263906537
Tuoteluokka	57H

Kuvaus**Malli:**

Yksiriviset harjat, aallotettu helamateriaali.

Käyttö:

Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne. Yksirivisiä harjoja voidaan useampaa peräkkäin käyttämällä asentaa **erilevyisiin teloihin**. Yksilölliseen käyttöön hiomakoneissa.

Tekninen kuvaus

Harjasten Ø D ₁	100 mm
porauksen Ø d ₁	12 mm
Reiän Ø suurennettavissa	20 mm
Harjaosan pituus H ₁	21 mm
Enimmäiskierros-luku	8000 min ⁻¹
Helamateriaali	INOX-lanka

Harjaksen paksuus	0,3 mm
Tuotetyyppi	Pyöröharja