


**HOLEX****Yksirivinen pyöröharja Teräslanka 0,30 mm, Harjan Ø D1× harjan leveys:  
100X12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	570305 100X12
GTIN	4067263906520
Tuoteluokka	57H

**Kuvaus****Malli:**

**Yksiriviset harjat**, aallotettu helamateriaali.

**Käyttö:**

Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne. Yksirivisiä harjoja voidaan useampaa peräkkäin käyttämällä asentaa **erilevyisiin teloihin**. Yksilölliseen käyttöön hiomakoneissa.

**Tekninen kuvaus**

Enimmäiskierrosluku	8000 min <sup>-1</sup>
Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	21 mm
Reiän Ø suurennettavissa	20 mm
porauksen Ø d <sub>1</sub>	12 mm
Harjasten Ø D <sub>1</sub>	100 mm
Helamateriaali	Teräslanka

Harjaksen paksuus	0,3 mm
Tuotetyyppi	Pyöröharja