

HOLEX**Pyöröharja Teräslanka 0,50 mm, Harjan Ø D1× reiän Ø d1 / kierre M:
115X22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	571203 115X22
GTIN	4067263906575
Tuoteluokka	57H

Kuvaus**Malli:**

Kupera keilaharja suorasta langasta 0,50 mm, **punotut** harjasniput on kiinnitetty teräskeskiöön. **Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin - pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.**

Käyttö:

Raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.

Vastapäivään punottu, ennenaikainen purkautuminen estyy varmasti.

Tekninen kuvaus

porauksen Ø d ₁	22 mm
Harjaosan leveys L ₁	14 mm
Enimmäiskierrosluku	12500 min ⁻¹
Harjasten Ø D ₁	115 mm

Harjaosan pituus H ₁	24 mm
Tupsujen lkm	20
Harjaksen paksuus	0,5 mm
Helamateriaali	Teräslanka
Tuotetyyppi	Pyöröharja