

HOLEX**Pyöröharja Teräslanka 0,50 mm, Harjan Ø D1× reiän Ø d1 / kierre M:
125XM14mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 571203 125XM14 |
| GTIN | 4067263906582 |
| Tuoteluokka | 57H |

Kuvaus**Malli:**

Kupera keilaharja suorasta langasta 0,50 mm, **punotut** harjasniput on kiinnitetty teräskeskioon. **Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin - pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.**

Käyttö:

Raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.

Vastapäivään punottu, ennenaikainen purkautuminen estyy varmasti. **Sisäkierre M14**, suoraan kiinnitystä varten **kulmahiomakoneisiin**.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Enimmäiskierrosuku | 12500 min ⁻¹ |
| Harjaosan leveys L ₁ | 14 mm |
| Harjaksen paksuus | 0,5 mm |
| Tupsujen lkm | 20 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| kierre M | M14 |
| Harjasten $\varnothing D_1$ | 125 mm |
| Harjaosan pituus H_1 | 29 mm |
| Helamateriaali | Teräslanka |
| Tuotetyyppi | Pyöröharja |