

HOLEX**Pyöröharja Teräslanka 0,50 mm, Harjan Ø D1× reiän Ø d1 / kierre M:
115XM14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	571203 115XM14
GTIN	4067263906568
Tuoteluokka	57H

Kuvaus**Malli:**

Kupera keilaharja suorasta langasta 0,50 mm, **punotut** harjasniput on kiinnitetty teräskeskistöön. **Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin - pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.**

Käyttö:

Raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.

Vastapäivään punottu, ennenaikainen purkautuminen estyy varmasti. **Sisäkierre M14**, suoraan kiinnitystä varten **kulmahiomakoneisiin**.

Tekninen kuvaus

Harjaksen paksuus	0,5 mm
Harjaosan pituus H ₁	24 mm
Harjasten Ø D ₁	115 mm
Tupsujen lkm	20

Enimmäiskierrosuku	12500 min ⁻¹
kierre M	M14
Harjaosan leveys L ₁	14 mm
Helamateriaali	Teräslanka
Tuotetyyppi	Pyöröharja