

**HOLEX****Pyöröharja INOX-lanka 0,50 mm, Harjan Ø D1× reiän Ø d1 / kierre M:  
115X22mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 571253 115X22 |
| GTIN         | 4067263906728 |
| Tuoteluokka  | 57H           |

**Kuvaus****Malli:**

Kupera keilaharja suorasta langasta 0,50 mm, **punotut** harjasniput on kiinnitetty teräskeskiöön. **Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin - pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.**

**Käyttö:**

Raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Tupsujen lkm                    | 20                      |
| Enimmäiskierrosluku             | 12500 min <sup>-1</sup> |
| Harjaosan pituus H <sub>1</sub> | 24 mm                   |
| porauksen Ø d <sub>1</sub>      | 22 mm                   |
| Harjasten Ø D <sub>1</sub>      | 115 mm                  |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Harjaosan leveys L <sub>1</sub> | 14 mm      |
| Harjaksen paksuus               | 0,5 mm     |
| Helamateriaali                  | INOX-lanka |
| Tuotetyyppi                     | Pyöröharja |