

HOLEX**Pyöröharja Vaihtuva punontasuunta, teräslanka 0,50 mm, Harjan Ø D1× reiän Ø d1 / kierre M: 125XM14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	571207 125XM14
GTIN	4067263906711
Tuoteluokka	57H

Kuvaus**Malli:**

Kupera keilaharja suorasta langasta 0,50 mm, **punotut** harjasniput on kiinnitetty teräskeskioon. **Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin - pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.**

Käyttö:

Raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.

Vaihtuva punontasuunta (myötä-/vastapäivään) parantaa tehoa vaikeissa harjaustöissä. Erittäin hyvä soveltuvuus käyttöön kulmissa ja reunoissa, tasainen käynti. **Sisäkierre M14**, suoraan kiinnitystä varten **kulmahiomakoneisiin**.

Tekninen kuvaus

Harjasten Ø D ₁	125 mm
Tupsujen lkm	20
Harjaosan pituus H ₁	29 mm

Enimmäiskierrosuku	12500 min ⁻¹
kierre M	M14
Harjaosan leveys L ₁	14 mm
Harjaksen paksuus	0,5 mm
Helamateriaali	Teräslanka
Tuotetyyppi	Pyöröharja