

HOLEX**Pyöröharja INOX-lanka 0,50 mm, Harjan Ø D1× reiän Ø d1 / kierre M:
125XM14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	571253 125XM14
GTIN	4067263906735
Tuoteluokka	57H

Kuvaus**Malli:**

Kupera keilaharja suorasta langasta 0,50 mm, **punotut** harjasniput on kiinnitetty teräskeskiöön. **Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin - pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.**

Käyttö:

Raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen. **Sisäkierre M14**, suoraan kiinnitystä varten **kulmahiomakoneisiin.**

Tekninen kuvaus

kierre M	M14
Tupsujen lkm	20
Harjaksen paksuus	0,5 mm
Enimmäiskierrosuku	12500 min ⁻¹

Harjasten Ø D ₁	125 mm
Harjaosan pituus H ₁	29 mm
Harjaosan leveys L ₁	14 mm
Helamateriaali	INOX-lanka
Tuotetyyppi	Pyöröharja