

HOLEX**Taivutettu keilaharja Teräslanka 0,50 mm, Harjan Ø D1× kierre M:
125XM14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	571303 125XM14
GTIN	4067263906742
Tuoteluokka	57H

Kuvaus**Malli:**

Kupera **keilaharja** suorasta langasta 0,50 mm, **punotut** harjasniput on kiinnitetty teräskeskistöön. **Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin - pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.**

Käyttö:

Vastapäivään punottu, ennenaikainen purkautuminen estyy varmasti.

Soveltuu työstöön vaikeapääsyisissä paikoissa, raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.

Sisäkierre M14, suoraan kiinnitystä varten **kulmahiomakoneisiin**.

Tekninen kuvaus

kierre M	M14
Harjaosan leveys L ₁	12 mm
Enimmäiskierros-luku	12500 min ⁻¹

Helamateriaali	Teräslanka
Punos	vastapäivään punottu
Tuotetyyppi	Keilaharja