



IMPACT-hylsyavain, Työkalujen lukumäärä: 11



Tilaustiedot

Tilausnumero	954015 11
GTIN	4067263906698
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 954015: 1 kpl

HOLEX IMPACT-hylsyavain, 6-kulmainen, 3/8 tuumaa, magneetti nro 650135 koot 7; 8; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19: kutakin 1 kpl

HOLEX IMPACT -jatkokappale 3/8 tuumaa nro 650400 koko 100: 1 kpl

HOLEX IMPACT -murrosnivel 3/8 tuumaa nro 650600: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Syvyys G	8
Leveys	200 mm
Syvyys	200 mm
Leveys G	8

Malli	hylsyavainten kanssa
Työkalujen lukumäärä	11
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×8
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 954015	952001 954015
IMPACT-hylsy, 6-kulmainen, 3/8 tuumaamagneetilla Avainkoko 10 mm	650135 10
IMPACT-hylsy, 6-kulmainen, 3/8 tuumaamagneetilla Avainkoko 13 mm	650135 13
IMPACT-hylsy, 6-kulmainen, 3/8 tuumaamagneetilla Avainkoko 14 mm	650135 14
IMPACT-hylsy, 6-kulmainen, 3/8 tuumaamagneetilla Avainkoko 15 mm	650135 15
IMPACT-hylsy, 6-kulmainen, 3/8 tuumaamagneetilla Avainkoko 16 mm	650135 16
IMPACT-hylsy, 6-kulmainen, 3/8 tuumaamagneetilla Avainkoko 17 mm	650135 17
IMPACT-hylsy, 6-kulmainen, 3/8 tuumaamagneetilla Avainkoko 19 mm	650135 19
IMPACT-hylsy, 6-kulmainen, 3/8 tuumaamagneetilla Avainkoko 7 mm	650135 7
IMPACT-hylsy, 6-kulmainen, 3/8 tuumaamagneetilla Avainkoko 8 mm	650135 8
IMPACT-jatkokappale, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 100 mm	650400 100
IMPACT-murrosniveli, 3/8 tuumaa	650600