

HOLEX**Taivutettu keilaharja INOX-lanka 0,50 mm, Harjan Ø D1× kierre M:
115XM14mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 571353 115XM14 |
| GTIN | 4067263906766 |
| Tuoteluokka | 57H |

Kuvaus**Malli:**

Kupera **keilaharja** suorasta langasta 0,50 mm, **punotut** harjasniput on kiinnitetty teräskeskistöön. **Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin - pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.**

Käyttö:

Vastapäivään punottu, ennenaikainen purkautuminen estyy varmasti.

Soveltuu työstöön vaikeapääsyisissä paikoissa, raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.

Sisäkierre M14, suoraan kiinnitystä varten **kulmahiomakoneisiin**.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|--------|
| Harjaosan leveys L ₁ | 12 mm |
| Harjaksen paksuus | 0,5 mm |
| Harjasten Ø D ₁ | 115 mm |

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| kierre M | M14 |
| Harjaosan pituus H ₁ | 24 mm |
| Tupsujen lkm | 20 |
| Enimmäiskierrosluku | 12500 min ⁻¹ |
| Helamateriaali | INOX-lanka |
| Punos | vastapäivään punottu |
| Tuotetyyppi | Keilaharja |