



Kuppiharja Teräslanka 0,35 mm, Harjasten Ø D1: 100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	573005 100
GTIN	4067263906902
Tuoteluokka	57H

Kuvaus

Malli:

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskioon. Käyttöön kulmahiomakoneissa ja kiinteissä koneissa.

Sisäkierre M14. Sisäkierre M14.**Käyttö:**

Pintojen käsittelyyn, purseen ja ruosteen poistoon, kiillotukseen, maalien, pohjustusaineiden, lakan, hilseen tms. poistamiseen.

Tekninen kuvaus

Harjaosan pituus H ₁	30 mm
Harjasten Ø D ₁	100 mm
Enimmäiskierrosluku	8500 min ⁻¹
kierre M	M14
Harjaksen paksuus	0,35 mm
Helamateriaali	Teräslanka
Tuotetyyppi	Kuppiharja

