

HOLEX**Taivutettu keilaharja INOX-lanka 0,50 mm, Harjan Ø D1× kierre M:
125XM14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	571353 125XM14
GTIN	4067263906773
Tuoteluokka	57H

Kuvaus**Malli:**

Kupera **keilaharja** suorasta langasta 0,50 mm, **punotut** harjasniput on kiinnitetty teräskeskiöön. **Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin - pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.**

Käyttö:

Vastapäivään punottu, ennenaikainen purkautuminen estyy varmasti.

Soveltuu työstöön vaikeapääsyisissä paikoissa, raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.

Sisäkierre M14, suoraan kiinnitystä varten **kulmahiomakoneisiin**.

Tekninen kuvaus

Harjaksen paksuus	0,5 mm
Tupsujen lkm	20
Enimmäiskierrosluku	12500 min ⁻¹

Harjasten $\varnothing D_1$	125 mm
Harjaosan pituus H_1	29 mm
kierre M	M14
Harjaosan leveys L_1	12 mm
Helamateriaali	INOX-lanka
Punos	vastapäivään punottu
Tuotetyyppi	Keilaharja