

**Kuppiharja INOX-lanka 0,30 mm, Harjasten Ø D1: 60mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	573205 60
GTIN	4067263906919
Tuoteluokka	57H

**Kuvaus****Malli:**

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskioon. Käyttöön kulmahiomakoneissa ja kiinteissä koneissa.

**Sisäkierre M14. Sisäkierre M14.****Käyttö:**

Pintojen käsittelyyn, purseen ja ruosteen poistoon, kiillotukseen, maalien, pohjustusaineiden, lakan, hilseen tms. poistamiseen.

**Tekninen kuvaus**

Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	20 mm
Enimmäiskierros-luku	12000 min <sup>-1</sup>
Harjasten Ø D <sub>1</sub>	65 mm
kierre M	M14
Harjaksen paksuus	0,3 mm
Helamateriaali	INOX-lanka

Punos	Aaltomainen
Tuotetyyppi	Kuppiharja