



Kuppiharja INOX-lanka 0,30 mm, Harjasten Ø D1: 80mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	573205 80
GTIN	4067263906926
Tuoteluokka	57H

Kuvaus

Malli:

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskistöön. Käyttöön kulmahiomakoneissa ja kiinteissä koneissa.

Sisäkierre M14. Sisäkierre M14.

Käyttö:

Pintojen käsittelyyn, purseen ja ruosteen poistoon, kiillotukseen, maalien, pohjustusaineiden, lakan, hilseen tms. poistamiseen.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosuku	8500 min ⁻¹
Harjasten Ø D ₁	85 mm
Harjaksen paksuus	0,3 mm
Harjaosan pituus H ₁	25 mm
kierre M	M14
Helamateriaali	INOX-lanka

Punos

Aaltomainen

Tuotetyyppi

Kuppiharja