

HOLEX**Kuppiharja Teräslanka 0,50 mm, Harjan Ø D1× kierre M: 65XM14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	572103 65XM14
GTIN	4067263906940
Tuoteluokka	57H

Kuvaus**Malli:**

Suorista langoista **punotut** harjasniput on kiinnitetty teräskeskistöön. **Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.**

Käyttö:

Erityisesti kulmahiomakoneiden kiinnitykseen.

Sisäkierre M14.

Tekninen kuvaus

kierre M	M14
Harjaosan pituus H ₁	20 mm
Harjaksen paksuus	0,5 mm
Tukiholkki	ei
Enimmäiskierrosluku	12500 min ⁻¹
Harjasten Ø D ₁	65 mm

Helamateriaali	Teräslanka
Tuotetyyppi	Kuppiharja