

**HOLEX****Kuppiharja Teräslanka 0,50 mm, Harjan Ø D1× kierre M: 125XM14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	572103 125XM14
GTIN	4067263906964
Tuoteluokka	57H

**Kuvaus****Malli:**

Suorista langoista **punotut** harjasniput on kiinnitetty teräskeskistöön. **Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus. Tukiholkki**, toinen reunuskorkeus käytettävissä poiston jälkeen.

**Käyttö:**

Erityisesti kulmahiomakoneiden kiinnitykseen.

**Sisäkierre M14.**

**Tekninen kuvaus**

Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	25 + 15 mm
kierre M	M14
Tukiholkki	kyllä
Enimmäiskierros-luku	6500 min <sup>-1</sup>
Harjaksen paksuus	0,5 mm
Harjasten Ø D <sub>1</sub>	125 mm

Helamateriaali	Teräslanka
Tuotetyyppi	Kuppiharja