

HOLEX**Kuppiharja Vaihtuva punontasuunta, teräslanka 0,50 mm, Harjan Ø D1×
kierre M: 65XM14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	572108 65XM14
GTIN	4067263906971
Tuoteluokka	57H

Kuvaus**Malli:**

Suorista langoista **punotut** harjasniput on kiinnitetty teräskeskistöön. **Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.**

Vaihtuva punontasuunta (myötä-/vastapäivään) parantaa tehoa vaikeissa harjaustöissä. Erittäin hyvä soveltuvuus käyttöön kulmissa ja reunoissa, tasainen käynti.

Käyttö:

Eryteisesti kulmahiomakoneiden kiinnitykseen.

Sisäkierre M14.

Tekninen kuvaus

Tukiholkki	ei
Enimmäiskierros-luku	12500 min ⁻¹
Harjasten Ø D ₁	65 mm
Harjaksen paksuus	0,5 mm

Harjaosan pituus H ₁	20 mm
kierre M	M14
Helamateriaali	Teräslanka
Punos	Vaihtuva punontasuunta
Tuotetyyppi	Kuppiharja