

**Uloslyöntituurnasarja, varustettu johdeholkilla, Työkalujen lukumäärä: 9****Tilastiedot**

Tilausnumero	954645 9
GTIN	4067263906834
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Malli:**

Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 954645: 1 kpl
HOLEX-uloslyöntituurna johdeholkilla nro 748000 koot 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9:
kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Työkalujen lukumäärä	9
Malli	iskutyökalujen kanssa
Leveys	150 mm
Syvyys	150 mm
Syvyys G	6

Leveys G	6
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	6×6
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 954645	952001 954645
Uloslyöntituurna, johdeholkki Kärjen Ø 0,9 mm	748000 0,9
Uloslyöntituurna, johdeholkki Kärjen Ø 1,4 mm	748000 1,4
Uloslyöntituurna, johdeholkki Kärjen Ø 1,8 mm	748000 1,8
Uloslyöntituurna, johdeholkki Kärjen Ø 2,4 mm	748000 2,4
Uloslyöntituurna, johdeholkki Kärjen Ø 2,8 mm	748000 2,8
Uloslyöntituurna, johdeholkki Kärjen Ø 3,4 mm	748000 3,4
Uloslyöntituurna, johdeholkki Kärjen Ø 3,9 mm	748000 3,9
Uloslyöntituurna, johdeholkki Kärjen Ø 4,9 mm	748000 4,9
Uloslyöntituurna, johdeholkki Kärjen Ø 5,9 mm	748000 5,9