

**HOLEX****Varrelliset pyöröharjat Teräslanka 0,30 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 70X16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574050 70X16
GTIN	4067263907022
Tuoteluokka	57H

**Kuvaus****Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

**Käyttö:**

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa. Ruosteen- ja hilseenpoistoon sekä puhdistamiseen.

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	19 mm
Harjaksen paksuus	0,3 mm
Harjaosan leveys L <sub>1</sub>	14 mm
Harjasten Ø D <sub>1</sub>	70 mm
Enimmäiskierrosluku	15000 min <sup>-1</sup>

Helamateriaali	Teräslanka
Punos	Aaltomainen
Tuotetyyppi	Pyöröharja