


HOLEX**Varrelliset pyöröharjat Teräslanka 0,30 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 40X10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574050 40X10
GTIN	4067263906995
Tuoteluokka	57H

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely.
Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.
Ruosteen- ja hilseenpoistoon sekä puhdistamiseen.

Tekninen kuvaus

Harjaosan leveys L ₁	10 mm
Harjasten Ø D ₁	40 mm
Enimmäiskierrosluku	18000 min ⁻¹
Harjaosan pituus H ₁	9 mm
varren Ø D _s	6 mm
Harjaksen paksuus	0,3 mm

Helamateriaali	Teräslanka
Punos	Aaltomainen
Tuotetyyppi	Pyöröharja