


**HOLEX****Varrelliset pyöröharjat Teräslanka 0,30 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 60X15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574050 60X15
GTIN	4067263907015
Tuoteluokka	57H

**Kuvaus****Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

**Käyttö:**

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely.  
Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.  
Ruosteen- ja hilseenpoistoon sekä puhdistamiseen.

**Tekninen kuvaus**

Harjasten Ø D <sub>1</sub>	60 mm
Enimmäiskierrosluku	15000 min <sup>-1</sup>
Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	17 mm
Harjaksen paksuus	0,3 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Harjaosan leveys L <sub>1</sub>	15 mm

Helamateriaali	Teräslanka
Punos	Aaltomainen
Tuotetyyppi	Pyöröharja