


HOLEX**Varrelliset pyöröharjat Teräslanka 0,20 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 30X6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574150 30X6
GTIN	4067263907046
Tuoteluokka	57H

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely.
Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.
Ruosteen- ja hilseenpoistoon sekä puhdistamiseen.

Tekninen kuvaus

Harjaksen paksuus	0,2 mm
Harjaosan pituus H ₁	6 mm
varren Ø D _s	6 mm
Harjasten Ø D ₁	30 mm
Harjaosan leveys L ₁	6 mm
Enimmäiskierrosluku	20000 min ⁻¹

Helamateriaali	Teräslanka
Punos	Aaltomainen
Tuotetyyppi	Pyöröharja