


**HOLEX****Varrelliset pyöröharjat Teräslanka 0,20 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 50X15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574150 50X15
GTIN	4067263907060
Tuoteluokka	57H

**Kuvaus****Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

**Käyttö:**

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely.  
Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.  
Ruosteen- ja hilseenpoistoon sekä puhdistamiseen.

**Tekninen kuvaus**

Enimmäiskierrosluku	15000 min <sup>-1</sup>
Harjasten Ø D <sub>1</sub>	50 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Harjaksen paksuus	0,2 mm
Harjaosan leveys L <sub>1</sub>	15 mm
Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	12 mm

Helamateriaali	Teräslanka
Punos	Aaltomainen
Tuotetyyppi	Pyöröharja