


**HOLEX****Varrelliset pyöröharjat Teräslanka 0,20 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 80X18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574150 80X18
GTIN	4067263907091
Tuoteluokka	57H

**Kuvaus****Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

**Käyttö:**

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely.

Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.

Ruosteen- ja hilseenpoistoon sekä puhdistamiseen.

**Tekninen kuvaus**

Harjasten Ø D <sub>1</sub>	80 mm
Enimmäiskierrosluku	15000 min <sup>-1</sup>
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Harjaosan leveys L <sub>1</sub>	13 mm
Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	20 mm
Helamateriaali	Teräslanka

Punos	Aaltomainen
Tuotetyyppi	Pyöröharja