

HOLEX**Varrelliset pyöröharjat Teräslanka, messingöity, 0,25 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 50X10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574325 50X10
GTIN	4067263907107
Tuoteluokka	57H

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm**.
Kestävän teräslangan pinnassa on ohut messinkikerros.

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely.
Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.
Ruosteen- ja hilseenpoistoon sekä puhdistamiseen.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	15000 min ⁻¹
Harjaksen paksuus	0,25 mm
Harjaosan leveys L ₁	10 mm
varren Ø D _s	6 mm
Harjasten Ø D ₁	50 mm

Harjaosan pituus H ₁	12 mm
Helamateriaali	Teräslanka, messingöity
Punos	Aaltomainen
Tuotetyyppi	Pyöröharja