

## Varrelliset pyöröharjat INOX-lanka 0,20 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 30X6mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 574253 30X6   |
| GTIN         | 4067263934745 |
| Tuoteluokka  | 57H           |

### Kuvaus

#### Malli:

Aallotetut erikoislankalaadut, varren Ø 6 mm.

#### Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely.

Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.

Ruosteen- ja hilseenpoistoon sekä puhdistamiseen.

### Tekninen kuvaus

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Harjasten Ø D <sub>1</sub>      | 30 mm                   |
| Harjaksen paksuus               | 0,2 mm                  |
| Harjaosan leveys L <sub>1</sub> | 6 mm                    |
| Enimmäiskierrosluku             | 20000 min <sup>-1</sup> |
| Harjaosan pituus H <sub>1</sub> | 6 mm                    |
| varren Ø D <sub>s</sub>         | 6 mm                    |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Helamateriaali | INOX-lanka  |
| Punos          | Aaltomainen |
| Tuotetyyppi    | Pyöröharja  |