


HOLEX**Varrelliset pyöröharjat INOX-lanka 0,20 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 50X15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574253 50X15
GTIN	4067263934769
Tuoteluokka	57H

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely.
Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.
Ruosteen- ja hilseenpoistoon sekä puhdistamiseen.

Tekninen kuvaus

Harjaosan leveys L ₁	15 mm
varren Ø D _s	6 mm
Harjaksen paksuus	0,2 mm
Harjasten Ø D ₁	50 mm
Harjaosan pituus H ₁	12 mm
Enimmäiskierrosluku	15000 min ⁻¹

Helamateriaali	INOX-lanka
Punos	Aaltomainen
Tuotetyyppi	Pyöröharja