


**HOLEX****Varrelliset pyöröharjat INOX-lanka 0,20 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 60X15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574253 60X15
GTIN	4067263934776
Tuoteluokka	57H

**Kuvaus****Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

**Käyttö:**

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa. Ruosteen- ja hilseenpoistoon sekä puhdistamiseen.

**Tekninen kuvaus**

Harjasten Ø D <sub>1</sub>	60 mm
Harjaosan leveys L <sub>1</sub>	15 mm
Harjaksen paksuus	0,2 mm
Enimmäiskierrosluku	15000 min <sup>-1</sup>
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	17 mm

Helamateriaali	INOX-lanka
Punos	Aaltomainen
Tuotetyyppi	Pyöröharja