


HOLEX**Varrelliset pyöröharjat INOX-lanka 0,30 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 80X18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574225 80X18
GTIN	4067263934738
Tuoteluokka	57H

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely.

Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.

Ruosteen- ja hilseenpoistoon sekä puhdistamiseen.

Tekninen kuvaus

Harjaosan leveys L ₁	18 mm
Harjaksen paksuus	0,3 mm
Harjan leveys	18 mm
Harjasten Ø D ₁	80 mm
varren Ø D _s	6 mm
Enimmäiskierrosluku	15000 min ⁻¹

Harjaosan pituus H ₁	20 mm
Helamateriaali	INOX-lanka
Punos	Aaltomainen
Tuotetyyppi	Pyöröharja