


HOLEX**Varrelliset pyöröharjat Messinkilanka 0,20 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 70X10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574360 70X10
GTIN	4067263934837
Tuoteluokka	57H

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely.

Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.

Vaativaan purseenpoistoon ja harjaustehtäviin ei-rautametalleilla.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	15000 min ⁻¹
Harjaosan leveys L ₁	11 mm
Harjasten Ø D ₁	70 mm
Harjaosan pituus H ₁	19 mm
varren Ø D _s	6 mm
Harjaksen paksuus	0,2 mm

Helamateriaali	Messinkilanka
Punos	Aaltomainen
Tuotetyyppi	Pyöröharja