


**HOLEX****Varrelliset pyöröharjat INOX-lanka 0,20 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 80X12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574253 80X12
GTIN	4067263934790
Tuoteluokka	57H

**Kuvaus****Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

**Käyttö:**

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely.

Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.

Ruosteen- ja hilseenpoistoon sekä puhdistamiseen.

**Tekninen kuvaus**

Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	20 mm
Harjan leveys	12 mm
Harjasten Ø D <sub>1</sub>	80 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Harjaosan leveys L <sub>1</sub>	9 mm
Enimmäiskierrosluku	15000 min <sup>-1</sup>

Harjaksen paksuus	0,2 mm
Helamateriaali	INOX-lanka
Punos	Aaltomainen
Tuotetyyppi	Pyöröharja