

HOLEX**Varrelliset pyöröharjat punottu teräslanka 0,50 mm, Tyyppi: 75X10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574410 75X10
GTIN	4067263934899
Tuoteluokka	57H

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	25000 min ⁻¹
Harjaksen paksuus	0,5 mm
Harjasten Ø D ₁	75 mm
Harjaosan pituus H ₁	15 mm
varren Ø D _s	6 mm
Tupsujen lkm	18
Harjaosan leveys L ₁	12 mm

Helamateriaali	Teräslanka
Punos	vastapäivään punottu
Tuotetyyppi	Pyöröharja