


HOLEX**Varrelliset pyöröharjat Messinkilanka 0,20 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 70X16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574360 70X16
GTIN	4067263934844
Tuoteluokka	57H

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut erikoislankalaadut, **varren Ø 6 mm.**

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely.

Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.

Vaativaan pürseenpoistoon ja harjaustehtäviin ei-rautametalleilla.

Tekninen kuvaus

Harjaosan pituus H ₁	19 mm
Harjaosan leveys L ₁	16 mm
Harjaksen paksuus	0,2 mm
varren Ø D _s	6 mm
Harjasten Ø D ₁	70 mm
Enimmäiskierrosluku	15000 min ⁻¹

Helamateriaali	Messinkilanka
Punos	Aaltomainen
Tuotetyyppi	Pyöröharja