


HOLEX**Varrelliset pyöröharjat mikrorakeinen, SiC-rae 120, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 50X10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574445 50X10
GTIN	4067263934851
Tuoteluokka	57H

Kuvaus**Malli:**

Teräskeskistöön kiinnitetyt nailonharjakset, hioma-aine piikarbidi, **varren Ø 6 mm.**

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely.

Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.

Alumiinin, teräksen, INOXin ja muovin kuiva- ja märkähionta. Käyttölämpötila enint. 80°C.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	120
Harjasten Ø D ₁	50 mm
varren Ø D _s	6 mm
Harjaosan pituus H ₁	12 mm
Enimmäiskierrosluku	15000 min ⁻¹
Suosittelun kierrosluku	6000 min ⁻¹

Hioma-aineen lyhenne	SiC
Tuotetyyppi	Pyöröharja