


**HOLEX****Varrelliset pyöröharjat mikrorakeinen, SiC-rae 320, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 50X10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574455 50X10
GTIN	4067263934875
Tuoteluokka	57H

**Kuvaus****Malli:**

Teräskeskistöön kiinnitetyt nailonharjakset, hioma-aine piikarbidi, **varren Ø 6 mm.**

**Käyttö:**

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely.

Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.

Alumiinin, teräksen, INOXin ja muovin kuiva- ja märkähionta. Käyttölämpötila enint. 80°C.

**Tekninen kuvaus**

Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	12 mm
Suositteltu kierrosluku	6000 min <sup>-1</sup>
Enimmäiskierrosluku	15000 min <sup>-1</sup>
Harjasten Ø D <sub>1</sub>	50 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Rakeisuus	320

Hioma-aineen lyhenne	SiC
Tuotetyyppi	Pyöröharja