



Pensseliharja Teräslanka 0,30 mm, Tyyppi: 10X80



Tilaustiedot

Tilausnumero	574550 10X80
GTIN	4067263935049
Tuoteluokka	57H

Kuvaus

Malli:

Aallotetut erikoislangat on kiinnitetty teräskeskistöön, **varren Ø 6 mm.**

Käyttö:

Suorahiomakoneisiin, taipuisalla akselilla varustettuihin koneisiin ja käsiporakoneisiin. Vaikeasti saavutettavien alueiden puhdistamiseen ja purseenpoistoon.

Tekninen kuvaus

Puristimen pituus L_2	80 mm
Harjaosan pituus H_1	20 mm
Harjasten $\varnothing D_1$	12 mm
Enimmäiskierrosluku	10000 min ⁻¹
Puristimen $\varnothing D_2$	10 mm
Kokonaispituus L	120 mm
Tuotetyyppi	Pensseliharja