



Pensseliharja Teräslanka 0,30 mm, Tyyppi: 10X20



Tilaustiedot

Tilausnumero	574550 10X20
GTIN	4067263935056
Tuoteluokka	57H

Kuvaus

Malli:

Aallotetut erikoislangat on kiinnitetty teräskeskistöön, **varren Ø 6 mm.**

Käyttö:

Suorahiomakoneisiin, taipuisalla akselilla varustettuihin koneisiin ja käsiporakoneisiin. Vaikeasti saavutettavien alueiden puhdistamiseen ja purseenpoistoon.

Tekninen kuvaus

Harjasten Ø D ₁	12 mm
Enimmäiskierros-luku	20000 min ⁻¹
Puristimen pituus L ₂	20 mm
Kokonaispituus L	67 mm
Puristimen Ø D ₂	10 mm
Harjaosan pituus H ₁	20 mm
Tuotetyyppi	Pensseliharja