



## Konepajatarvikevalikoima, Työkalujen lukumäärä: 36



### Tilaustiedot

Tilausnumero	955018 36
GTIN	4067263934950
Tuoteluokka	91A

### Kuvaus

#### Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiittia, ja työkalujen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

#### Sopii:

**GARANT-työkaluvaunut**, täysin ulosvedettävät vetolaatikot ja vetolaatikoiden mitoitus **20 G x 16 G** / 500 x 400 mm (L x S).

Työkaluvaunut nro 914520 – 914582.

#### Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 955018: 1 kpl

HOLEX-kiintolenkkiavain nro 613950 koot 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: kutakin 1 kpl

Suuntaa vaihtava HOLEX-räikkä 1/2 tuumaa nro 640190 koko 1/2: 1 kpl

HOLEX jatkokappale 1/2 tuumaa nro 641020 koko 125; 250: kutakin 1 kpl

HOLEX T-väännin 1/2 tuumaa, nro 641320 koko 295: 1 kpl

HOLEX murrosnivel 1/2 tuumaa nro 641620 koko 1/2: 1 kpl

HOLEX 12-kulmainen hylsy 1/2 tuumaa nro 642120 koot 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: kutakin 1 kpl

HOLEX 12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa, nro 642520 koot 17; 19; 21: kutakin 1 kpl

HOLEX-ruuvitaltta urakantaruuveille nro 660701 koot 3,5; 5,5: kutakin 1 kpl

HOLEX-ruuvitaltta, lyhyt, urakantaruuveille nro 664201 koko 5,5: 1 kpl

HOLEX-ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 668401 koot 1; 2: kutakin 1 kpl

HOLEX-ruuvitaltta, lyhyt, Phillips-ruuveille nro 668471 koko 2: 1 kpl

HOLEX-linjapihdit, vanadium, nro 703000, koko 180: 1 kpl

HOLEX-vesipumppupihdit nro 706151, koko 250: 1 kpl

HOLEX-pajavasara nro 750125, koko 300: 1 kpl

## Tekninen kuvaus

Syvyys	400 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×16
Syvyys G	16
Leveys	500 mm
Leveys G	20
Malli	työkaluvaunun vetolaatikkoon
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
soveltuu työpistevälineille	Työkaluvaunu
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

## Tarvikkeet

Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm	613950 10
Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm	613950 13
Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613950 16
Kiintolenkkiavain Avainkoko 17 mm	613950 17
Kiintolenkkiavain Avainkoko 18 mm	613950 18
Kiintolenkkiavain Avainkoko 19 mm	613950 19
Kiintolenkkiavain Avainkoko 5,5 mm	613950 5,5
Kiintolenkkiavain Avainkoko 7 mm	613950 7
Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm	613950 8
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi 1/2	640190 1/2
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 125 mm	641020 125

Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 250 mm	641020 250
T-väänin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 295 mm	641320 295
Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641620 1/2
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 13 mm	642120 13
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 14 mm	642120 14
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 15 mm	642120 15
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm	642120 16
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm	642120 17
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 18 mm	642120 18
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm	642120 19
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm	642120 21
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 22 mm	642120 22
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 24 mm	642120 24
12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm	642520 17
12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm	642520 19
12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm	642520 21
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 3,5 mm	660701 3,5
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 5,5 mm	660701 5,5
Ruuvitaltta urakantaruuveille, lyhyt Terän leveys b 5,5 mm	664201 5,5
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 1	668401 1
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 2	668401 2
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, lyhyt Ristikantakoko 2	668471 2
Linjapihdit vanadiiniä, kirkkaat Kokonaispituus 180 mm	703000 180
Vesipumppupihdit, muovipäällysteiset kahvat Kokonaispituus 250 mm	706151 250
Lukkosepänvasara Paino ilman vartta 300 g	750125 300
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 955018	952001 955018