


**HOLEX****Pensseliharja Teräslanka 0,30 mm, Tyyppi: 22X22****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574550 22X22
GTIN	4067263935063
Tuoteluokka	57H

**Kuvaus****Malli:**

Aallotetut erikoislangat on kiinnitetty teräskeskistöön, **varren Ø 6 mm.**

**Käyttö:**

Suorahiomakoneisiin, taipuisalla akselilla varustettuihin koneisiin ja käsiporakoneisiin. Vaikeasti saavutettavien alueiden puhdistamiseen ja purseenpoistoon.

**Tekninen kuvaus**

Harjasten Ø D <sub>1</sub>	23 mm
Puristimen Ø D <sub>2</sub>	22 mm
Puristimen pituus L <sub>2</sub>	22 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	25 mm
Enimmäiskierrosluku	18000 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Pensseliharja

