

**Tasoharja Messinkilanka 0,20 mm, Harjasten Ø D1: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574775 50
GTIN	4067263935032
Tuoteluokka	57H

**Kuvaus****Malli:**

Tasoharjat, **varren Ø 6 mm.**

**Käyttö:**

Suorahiomakoneissa, taipuisilla akseleilla tai kiinteillä koneilla. Pienten ja keskisuurten tasojen puhdistukseen ja purseenpoistoon.

**Tekninen kuvaus**

Harjaksen paksuus	0,2 mm
Harjasten Ø D <sub>1</sub>	50 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Enimmäiskierrosluku	10500 min <sup>-1</sup>
Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	20 mm
Tuotetyyppi	Pensseliharja

