



## Konepajatarvikevalikoima, Työkalujen lukumäärä: 23



### Tilaustiedot

Tilausnumero	955015 23
GTIN	2050002075467
Tuoteluokka	91A

### Kuvaus

#### Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiittia, ja työkalujen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

#### Sopii:

Työkaluvaunut nro 914520 – 914582.

#### Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 955015: 1 kpl

HOLEX-työntömitta nro 410200, koko 150: 1 kpl

HOLEX-rullamitta nro 462010, koko 3: 1 kpl

HOLEX-alumiininen vesivaaka nro 467435 koko 300: 1 kpl

HOLEX-kiintolenkkiavain nro 613950 koot 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: kutakin 1 kpl

HOLEX-ruuvitaltta urakantaruuveille nro 660701 koot 3,5; 5,5; 7: kutakin 1 kpl

HOLEX-ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 668401 koko 1; 2; 3: kutakin 1 kpl

HOLEX-linjapihdit, vanadium, nro 703000, koko 180: 1 kpl

HOLEX-vesipumppupihdit nro 706151, koko 250: 1 kpl

HOLEX-kärkipihdit, taivutetut, nro 713600, koko 200: 1 kpl

HOLEX-sivuleikkuri nro 725250, koko 160: 1 kpl

HOLEX-yleisveitsi nro 845039 koko 160: 1 kpl

### Tekninen kuvaus

Leveys	500 mm
Syvyys G	16
Leveys G	20
Syvyys	400 mm
Työkalujen lukumäärä	23
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×16
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
soveltuu työpistevarustelulle	Työkaluvaunu
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

## Tarvikkeet

Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 955015	952001 955015
Työntömitta Nonius 1/20 Mittausalue 150 mm	410200 150
Rullamitta nauhan pituus 3 m	462010 3
Alumiininen vesivaaka Pituus 300 mm	467435 300
Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm	613950 10
Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm	613950 13
Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613950 16
Kiintolenkkiavain Avainkoko 17 mm	613950 17
Kiintolenkkiavain Avainkoko 18 mm	613950 18
Kiintolenkkiavain Avainkoko 19 mm	613950 19
Kiintolenkkiavain Avainkoko 5,5 mm	613950 5,5
Kiintolenkkiavain Avainkoko 7 mm	613950 7
Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm	613950 8
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 3,5 mm	660701 3,5
	660701 5,5

Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b  
5,5 mm

Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 7  
mm

660701 7

Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 1

668401 1

Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 2

668401 2

Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 3

668401 3

Linjapihdit vanadiiniä, kirkkaat Kokonaispituus 180 mm

703000 180

Vesipumppupihdit, muovipäälysteiset kahvat  
Kokonaispituus 250 mm

706151 250

Kärkipihdit – taivutetut, kiiltävät Kokonaispituus 200 mm

713600 200

Sivuleikkuri, kiiltävä Kokonaispituus 160 mm

725250 160

Yleisveitsi, sinkkipainevalukahva 18 mm Kokonaispituus  
160 mm

845039 160