

Garant**Vario plus eco -teränpidin, kupera otsapistoon, Oikea, Ø-alue pisto D1 / D2:
51/67mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 274512 51/67 |
| GTIN | 4067263934998 |
| Tuoteluokka | 21U |

Kuvaus**Malli:**

Optimoitu järjestelmän vakaus moninkertaisen ruuvikiinnityksen ja muotolukituksen ansiosta.

Sopii:

Puristinpitimet nro 274500 – 274503, 274530, 274531.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

Huomautus:

D₁ = vähimmäis-Ø 1. pistolle / D₂ = enimmäis-Ø 1. pistolle.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| vähintään 1. piston Ø D ₁ | 51 mm |
| Sarja | Eco |
| enintään 1. piston Ø D ₂ | 67 mm |
| Sopiva kääntöterä | Nrot 273656 – 273749 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| enimmäistyöstösyvyys t_{\max} | 16 mm |
| Käyttötapa | Oikea |
| Sisäjäähdytys | kyllä |
| Pistoleveys w | 2 mm |
| Tuotetyyppi | Teränpidin |