


Garant**Vario plus eco -teränpidin, kovera otsapistoon, Oikea, Ø-alue pisto D1 / D2:
41/53mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274514 41/53
GTIN	4067263950455
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Optimoitu järjestelmän vakaus moninkertaisen ruuvikiinnityksen ja muotolukituksen ansiosta.

Sopii:

Puristinpitimet nro 274500 – 274503, 274530, 274531.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

Huomautus:

D₁ = vähimmäis-Ø 1. pistolle / D₂ = enimmäis-Ø 1. pistolle.

Tekninen kuvaus

Sarja	Eco
Sopiva kääntöterä	Nrot 273656 – 273749
enintään 1. piston Ø D ₂	53 mm
vähintään 1. piston Ø D ₁	41 mm

enimmäistyöstösyvyys t_{\max}	16 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Pistoleveys w	2 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin