

Garant**Vario plus eco -teränpidin, kovera otsapistoon, Oikea, Ø-alue pisto D1 / D2:
33/43mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274514 33/43
GTIN	4067263950448
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Optimoitu järjestelmän vakaus moninkertaisen ruuvikiinnityksen ja muotolukituksen ansiosta.

Sopii:

Puristinpitimet nro 274500 – 274503, 274530, 274531.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

Huomautus:

D_1 = vähimmäis-Ø 1. pistolle / D_2 = enimmäis-Ø 1. pistolle.

Tekninen kuvaus

Sarja	Eco
enimmäistyöstösyvyys t_{max}	16 mm
enintään 1. piston Ø D_2	43 mm
Sopiva kääntöterä	Nrot 273656 – 273749

vähintään 1. piston $\varnothing D_1$	33 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Pistoleveys w	2 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin